

TLG-LØV

- Designbeskyttet LØV-perforering
- Tåler høje undertemperaturer
- Justerbar spaltehøjde
- Lav konstruktion
- Dokumenteret med Luna plumboks
- Lydabsorberende polyester i kammer

KØB TLG-LØV VIA VORES ONLINE SHOP, MYTROX

TLG-LØV er en af vores lagervarer. Det vil sige, at vi har dette produkt opbevaret på vores lager i Danmark. Nedenfor kan du se de typer, du kan købe på myTROX. Vi har dimensioner fra Ø100 til Ø315. Du kan også vælge vores trykfordelingsboks, Luna, som du kan få i dimensioner fra Ø100-125 til Ø315-400.

Anvendelse



TLG-LØV

TLG-LØV er en cirkulær indblæsningsarmatur til montering i faste lofter. TLG-LØV har god induktion og er velegnet til både konstante og variable luftmængder.

Udførelse

TLG-LØV har en frontplade med LØV-perforering og justerbar spaltehøjde.

TLG-LØV MED LUNA PLENUMBOKS

Luna plenumboks anbefales for bedre lyd-dæmpning samt regulerings- og målemuligheder. Luna plenumboks er et rektangulært kammer med demonterbart spjæld, der giver adgang til tilslutningskanalen. Spjældet kan låses i den ønskede position.

Udførelse

Luna plenumboks har et spjæld og et måleudtag til regulering. Kammeret er isoleret med lydabsorberende polyester og kan leveres med én eller to dimensionsændringer mellem ind- og udløb. Kammeret kan også leveres med udvendig kondensisolerings (I). Der findes også en lav udførelse, som giver en kapacitetsreduktion på ca. 20%. Afstanden mellem armatur og kammer kan øges med op til 35 cm, uden at det er nødvendigt at forlænge ledningen og måleslangen.

Beskrivelse

TLG-LØV

Materiale og overfladebehandling

Armaturet er fremstillet af stål og har en EPDM-gummitætning på tilslutningen. Hele armaturet er lakeret indvendigt og udvendigt i RAL 9003, glans 30. Andre farver kan fås på forespørgsel.

TLG-LØV MED LUNA PLENUMBOKS


Materiale og overfladebehandling

Luna leveres i galvaniseret udførelse og er indvendig isoleret på fire sider med lydabsorberende polyester. Tilslutningen har en EPDM gummipakning.

Montering

Ved montering i fast loft eller som nedsænket loftsplade, fastgøres TLG-LØV ved hjælp af to monteringsvinkler (se figur 5 i databladet), eller armaturet skrues fast i kammerets udløb. Hvis Luna plenumboks benyttes, fastgøres det op i bagkanten af ophængningsbeslaget ved hjælp af gevindstænger eller rem (se figur 5 i databladet).

TEKNISKE INFORMATIONER



TLG-LØV	[m ³ /h]		
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
Dim.			
100	87	104	123
125	144	167	194
160	238	273	312
200	328	378	436
250	560	650	754
315	825	962	1122

Tabell 1, viser luftmengder ved oppgitt lydeffektnivå. Maksimal spaltehøyde og ventil montert direkte i rett kanal.

TLG-LØV

Cirkulær indblæsningsarmatur med toptilslutning, aftagelig underplade med hvirvelmønster og justerbar spaltehøyde. Bundpladen har mange små cirkulære dyser i et rotationsmønster for at opnå god induktion. Den øverste del af armaturet er udformet, så armaturet kan monteres tæt på loftet, selv om spirokanalen/plenumboksen flugter med loftet. Armaturfronten fastgøres med clips for at sikre nem adgang til kanalerne.

TLG-LØV MED LUNA PLENUMBOKS

Cirkulær indblæsningsarmatur med toptilslutning, aftagelig underplade med hvirvelmønster og justerbar spaltehøyde. Bundpladen har mange små cirkulære dyser i et rotationsmønster for at opnå god induktion. Den øverste del af armaturet er udformet, så armaturet kan monteres tæt på loftet, selv om spirokanalen/plenumboksen flugter med loftet. Armaturfronten fastgøres med clips for at sikre nem adgang til plenumboksen.

Armaturet leveres med en plenumboks med et aftageligt spjæld og et måleudtag. Måleudtaget skal have en slange for at sikre et godt måletryk og høj nøjagtighed. Spjældet er justerbart via en wire med en låseanordning for nem justering. Hvis det er nødvendigt, kan boksen fås i en lav udførelse. Det er muligt at øge afstanden mellem armaturet og boksen med 35 cm uden at skulle forlænge wire og måleslange.